



WXF070

### Variateur connecte gallery

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Blanc

Code RAL 7011

Matériau Polycarbonate (PC)

##### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 37 mm

##### Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Textes

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Mode d'installation Pour fixation par crans

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fonctionnement & contrôle Contrôle d'app via Bluetooth

##### Équipement

Entrée de poste secondaire Oui

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui