



WXF070

## Variateur connecte gallery

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matières

Couleur Blanc

Code RAL 7011

Matière Polycarbonate (PC)

#### Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 37 mm

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

#### Puissance

Lampe à incandescence de puissance 20 - 275 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Textes

Principe de variation Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Mode d'installation Pour fixation des prises

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fonctionnement & contrôle Contrôle d'app via Bluetooth

#### Équipement

Entrée de poste secondaire Oui

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui