




WXF070

lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 7011

Materiał Poliwęglan (PC)

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 37 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

Moc

Żarówka 20 - 275 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Pojemność

Liczba modułów 2

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Regulacja poprzez wycięcie lub obciążenie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"

Montaż Do mocowania na zatrzask.

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Obsługa i kontrola Sterowanie przez aplikację Bluetooth

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak