




WXF070

lumina Ściemniacz przyciskowy z komunikacją Bluetooth obc. 300 W, LED 55/200 W

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	7011
Materiał	Poliwęglan (PC)

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	37 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

Moc

Żarówka	20 - 275 W
---------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Montaż	Do mocowania na zatrzask.
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Obsługa i kontrola	Sterowanie przez aplikację Bluetooth

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych	Tak
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----