



WXF070

gallery 2M Variador Bluetooth

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	7011
Material	Polícarbonato (PC)

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	37 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Potência

Potência lâmpadas incandescentes	20 - 275 W
----------------------------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
Modo de instalação	Para fixação de fecho
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Operação e controlo	Controlo de aplicações via Bluetooth

Equipamento

Entrada da subestação	Sim
-----------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----