



WXF070

Bluetooth dimer, gallery

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	7011
Materijal	Polikarbonat (PC)

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	37 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Taster
-------------------------	--------

Snaga

Žarulja sa žarnom niti	20 - 275 W
------------------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Tekst

Princip dimanja	Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
Način instalacije	Za fiksiranje
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Rad i kontrola	Upravljanje aplikacijom putem Bluetooth veze

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----