



WXF070

## Bluetooth dimer, gallery

### Tehničke karakteristike

#### Napon

|             |             |
|-------------|-------------|
| Radni napon | 230 - 230 V |
|-------------|-------------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

#### Materijali

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Boja      | Bijelo            |
| RAL kod   | 7011              |
| Materijal | Polikarbonat (PC) |

#### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 45 mm |
| Širina | 45 mm |
| Dubina | 37 mm |

#### Arhitektura

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kontrolni/radni element | Taster |
|-------------------------|--------|

#### Snaga

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Žarulja sa žarnom niti | 20 - 275 W |
|------------------------|------------|

#### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

#### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

#### Tekst

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Princip dimanja   | Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće |
| Način instalacije | Za fiksiranje                                                     |
| Vrsta veze        | Sa vijčanim stezaljkama                                           |
| Rad i kontrola    | Upravljanje aplikacijom putem Bluetooth veze                      |

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|