



WXF070

GALLERY DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 7011

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 37 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό μπουτόν πίεσης

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 20 - 275 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Τρόπος εγκατάστασης Για στερέωση λαβής

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Έλεγχος εφαρμογής (app) μέσω Bluetooth

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι