



WXF070

GALLERY DIMMER BLUETOOTH 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Κωδικός RAL	7011
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)

Διαστάσεις

Ύψος	45 mm
Πλάτος	45 mm
Βάθος	37 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό μπουτόν πίεσης
------------------------------	---------------------

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	20 - 275 W
--------------------------	------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
Τρόπος εγκατάστασης	Για στερέωση λαβής
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία και έλεγχος	Έλεγχος εφαρμογής (app) μέσω Bluetooth

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος	Ναι
----------------------	-----

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----