




WXF070

Диммер нажимний Bluetooth 250Вт, Gallery

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Висота	45 mm
Ширина	45 mm
Глибина	37 mm

Потужність

Потужність лампи розжарювання	20 - 275 W
-------------------------------	------------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----