



WXF070

Диммер нажимний Bluetooth 250Вт, Gallery

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	7011
Матеріал	Полікарбонат (PC)

Розміри

Висота	45 mm
Ширина	45 mm
Глибина	37 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Одинарна кнопка
----------------------------------	-----------------

Потужність

Потужність лампи розжарювання	20 - 275 W
-------------------------------	------------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Тексти

Принцип світлорегулювання	Включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання
Режим встановлення	Для фіксації улову
Тип з'єднання	З гвинтовими клемми
Експлуатація та управління	Керування програмами через Bluetooth

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----