



WXF062

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Materiál	Polycarbonat (PC) Termoplast

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Výkon

Napájení žárovky	20 - 300 W
------------------	------------

Osvětlení

Výkon LED svítidla	70 W
--------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez plného vodiče	1.5 - 2.5 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1.5 mm ²

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Texty

Princip stmívání	S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----