



WXF062

GALLERY DIMMER ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 300W/70W LED 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 - 230 V
------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Υλικό	πολυανθρακικό (PC) Θερμοπλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος	45 mm
Πλάτος	45 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
------------------------------	-----------------------------------

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	20 - 300 W
--------------------------	------------

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED	70 W
--------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 2.5 mm ²
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού	Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία και έλεγχος	Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----