



WXF062

GALLERY DIMMER ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 300W/70W LED 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Υλικό πολυανθρακικό (PC)
Θερμοπλαστικό

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μπουτόν & περιστροφικός διακόπτης

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 20 - 300 W

Φωτισμός

Ισχύς λαμπτήρα LED 70 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 2.5 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1.5 mm²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Κείμενο

Αρχή ρύθμισης φωτισμού Phase cut-on ή phase cut-off ανάλογα με τον τύπο φορτίου, αυτοεκμάθηση

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Λειτουργία και έλεγχος Δεν υπάρχει διασύνδεση Bluetooth

Εξοπλισμός

Δευτερεύουσα είσοδος Ναι

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι