



WXF062

Димер поворотний 250Вт, Gallery

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга	230 - 230 V
----------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Висота	45 mm
Ширина	45 mm

Потужність

Потужність лампи розжарювання	20 - 300 W
-------------------------------	------------

Освітлення

Потужність світлодіодної лампи	70 W
--------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 mm ²

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----