




WNT304

Double interrupteur Cubyko KNX filaire 4 entrées, associable, IP55

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré En saillie
-------------	--------------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 30 °C
------------------------	-------------

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	No
----------------------------	----

Dimensions

Profondeur de montage	22 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
Hauteur	44 mm
Largeur	45,70 mm
Profondeur	40,50 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation	4
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011 7035
Matière	Duroplastique
Finition de la surface	Mat

Ecran

Avec écran d'affichage	No
------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Textes

Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
----------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----