



WNT304

Mechanisme cubyko Knx 2 toetsen, 4 drukknoppen

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Met kamerthermostaat	Nee
----------------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	45,70 mm
Diepte	40,50 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten	4
-------------------------	---

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011 7035
Materiaal	Duroplast
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Teksten

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
---------	--

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----