



WNT331



**Mechanisme cubyko Knx 1 toets, 1 drukknop**

**Technische karakteristieken**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

**Elektrische Stroom**

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

**Funcities**

Met kamerthermostaat	Nee
----------------------	-----

**Afmetingen**

Inbouwdiepte	22 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	45,70 mm
Diepte	40,50 mm

**Uitrusting**

Aantal bedieningspunten	1
-------------------------	---

**Bediening en signalisatie**

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Materiaal	Duroplast
Afwerking oppervlakte	Mat

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Scherf**

Met display	Nee
-------------	-----

**Teksten**

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
---------	--

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----