



WNT331



**Mecanismo KNX, 1 fase, 1 pulsador**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-40 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
------------------------------------------------------	-------

**Funciones**

Con termostato de ambiente	No
----------------------------	----

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	22 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	32 mm
Altura	44 mm
Anchura	45,70 mm
Profundidad	40,50 mm

**Equipo**

Número de puntos de activación	1
--------------------------------	---

**Controles e indicadores**

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7035
Material	Duroplástico
Acabado de la superficie	Mate

**Pantalla**

Con visualizador	No
------------------	----

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

**Texto**

Función	Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----