




WNT331

ΣΥΒΥΚΟ KNX ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΛΗΚΤΡΟΥ/1 ΜΠΟΥΤΟΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων	10 mA
--	-------

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη	Όχι
---------------	-----

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	22 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm
Ύψος	44 mm
Πλάτος	45,70 mm
Βάθος	40,50 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	1
--------------------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED	Ναι
----------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Υλικό	Duroplastic
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

Οθόνη

Με οθόνη	Όχι
----------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Λειτουργία	λειτουργία για χειροκίνητη διακοπή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
------------	--

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----