



EG203P

### Programmateur modulaire électronique chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
Avec synchronisation réseau	Oui
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	2

##### Equipement

Précision de marche par jour	1,5 s
Avec programme d'impulsion	Non
Nombre de canaux	2

##### Raccordement

Type de contacts	2x inverseurs
------------------	---------------

##### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35,8 mm
Profondeur	61,60 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---