



WXD070B

Enjoliveur variateur connecte gallery pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Capacité

Nombre de modules 2

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Équipement

Fenêtre de contrôle / sortie lumineuse Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK03

Textes

Impression Divers symboles

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui