



6719323505

Kućište, NŽ, 2-struko, sa horizontalnim okvirom, W.1, siva/svijetlosiva mat

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	147 mm
Dubina	56 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Pribor

Sa poklopcem okvira	Da
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Način instalacije	Za horizontalnu montažu
Plombiranje	Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kabla i podešavanje površine na stražnjoj strani

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da