



6719323505

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů 2

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 39 %

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 147 mm

Hloubka 56 mm

Vybavení

S přívodem vedení Ano

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Příslušenství

S krytem rámu Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Texty

Způsob montáže Pro vodorovnou montáž

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano