



6719323502

Kućište, NŽ, 2-struko, sa horizontalnim okvirom, W.1, polarna bijela mat

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 2 |
|-------------|---|

##### Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Mat            |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

##### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 76 mm  |
| Širina | 147 mm |
| Dubina | 56 mm  |

##### Instalacija, montaža

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Montiranje na | Montaža u zid/PŽ |
|---------------|------------------|

##### Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Da |
|---------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Tekst

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Za horizontalnu montažu                                                                                      |
| Plombiranje       | Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kablova i podešavanje površine na stražnjoj strani |

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |