



6719323502

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

##### Materiál

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Polární bílá |
| Kód RAL          | 9010         |
| Povrchová úprava | Matná        |
| Materiál         | Termoplast   |
| Povrch           | Neošetřený   |

##### Rozměry

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 76 mm  |
| Šířka   | 147 mm |
| Hloubka | 56 mm  |

##### Vybavení

|                   |     |
|-------------------|-----|
| S přívodem vedení | Ano |
|-------------------|-----|

##### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

##### Príslušenství

|               |     |
|---------------|-----|
| S krytem rámu | Ano |
|---------------|-----|

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP55 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Texty

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže | Pro vodorovnou montáž                                                                         |
| Těsnění        | S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnaní s omítkou |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |