



6118913505

Kućište, NŽ, 1-struko, sa okvirom, W.1, polarna siva mat

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	0
-------------	---

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7011
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)	37,6 %
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Broj jedinica	1
Visina	76 mm
Širina	76 mm
Dubina	56 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Da
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Tekst

Plombiranje	Sa punim plombiranjem na stražnjoj strani kućišta za ulaz kablova i podešavanje površine na stražnjoj strani
-------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da