



6719333502

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	147 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	56 mm

Vybavení

S přívodem vedení	Ano
-------------------	-----

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Príslušenství

S krytem rámu	Ano
---------------	-----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK05

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Texty

Způsob montáže	Pro svislou montáž
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnaní s omítkou

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano