



SPN015D

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue U _c selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension U _p neutre-terre selon IEC 61643-11	1 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (I _n) 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
Décharge maximale (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	18 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN-C TN-S TT
----------------	--------------------

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui