




EZM100



Tijdrelais multifunctioneel, 12-240V AC/DC, 1W

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC1	8 A
---------------------------------	-----

Uitrusting

Aantal verbreekcontacten	1
Aantal NO contacten	1
Uitschakelvertraging	Ja
Inschakelvertraging	Ja

Instellingen

Tijdvertraging	50 ms - 100 h
----------------	---------------

Spanning

Stuurspanning voor 50 Hz	12 - 240 V
Stuurspanning voor 60 Hz	12 - 240 V
Stuurspanning Us voor DC	12 - 240 V
Type voeding	AC/DC

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja