



EZM100



Relè multifunz + lampegg simmetrico + relè temp all'eccitaz, 1 cont scambio, 1M

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.5 - 2.5 mm ²
Numero di contatti	1
Tipo di contatto	1x in commutazione

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Serie

Altezza	87 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	65 mm

Corrente

Corrente nominale ammissibile in AC1	8 A
--------------------------------------	-----

Equipaggiamento

Numero di contatti NC	1
Numero di contatti NA	1
Ritardo di interruzione	Si
Ritardo di accensione	Si

Impostazioni

ritardato	50 ms - 100 h
-----------	---------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando per 50 Hz	12 - 240 V
Tensione di comando per 60 Hz	12 - 240 V
Tensione di comando Us per CC	12 - 240 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si