




EZM100



Multifunktions tidsrelä 12-240V AC/DC, 1 växlande kontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Antal anslutningar	1
Anslutningstyp	1x växlande

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	65 mm

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1	8 A
-----------------------------------	-----

Utrustning

Antal NC-kontakter	1
Antal slutande kontakter	1
Frånslagsfördröjning	Ja
Tillslagsfördröjning	Ja

Inställningar

Tidsfördröjning	50 ms - 100 h
-----------------	---------------

Spänning

Manöverspänning för 50 Hz	12 - 240 V
Manöverspänning för 60 Hz	12 - 240 V
Manöverspänning Us för DC	12 - 240 V
Matarspänning	AC/DC

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja