




EZM100



Реле часу, багатофункціональне 12-240В AC/DC

Технічні характеристики

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 2.5 mm ²
Кількість контактів	1

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Розміри

Висота	87 mm
Ширина	17,50 mm
Глибина	65 mm

Електричний струм

Допустимий номінальний струм для AC1	8 A
--------------------------------------	-----

Обладнання

Кількість контактів NC	1
Кількість контактів NO	1

Налаштування

Затримка в часі	50 ms - 100 h
-----------------	---------------

Напруга

Командна напруга для 50 Гц	12 - 240 V
Командна напруга для 60 Гц	12 - 240 V
Командна напруга U _s для постійного струму	12 - 240 V

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes