



EZL100



Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.5 - 2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.5 - 2.5 mm ²
Aantal contacten	1
Soort contact	1x wissel

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	87 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	65 mm

Stroom / temperatuur

Nominale bedrijfsstroom AC1	8 A
-----------------------------	-----

Samenstelling

Aantal verbreekcontacten	0
Aantal maakcontacten	1
Uitschakelvertraging	Nee
Inschakelvertraging	Nee

Instellingen

Tijdvertraging	10 Min - 180 Min
----------------	------------------

Spanning

Stuurspanning voor 50 Hz	230 - 230 V
Stuurspanning voor 60 Hz	230 - 230 V
Type voeding	AC

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja