



EZL100



Tidrelä nödljustestare 230V AC, 1 växlande kontakt

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 2.5 mm ²
Antal anslutningar	1
Anslutningstyp	1x växlande

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	87 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	65 mm

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC1	8 A
-----------------------------------	-----

Utrustning

Antal NC-kontakter	0
Antal slutande kontakter	1
Frånslagsfördröjning	Nej
Tillslagsfördröjning	Nej

Inställningar

Tidsfördröjning	10 Min - 180 Min
-----------------	------------------

Spänning

Manöverspänning för 50 Hz	230 - 230 V
Manöverspänning för 60 Hz	230 - 230 V
Matarspänning	AC

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja