



WS051

### Interrupteur automatique Systo infraRouge 3 fils 2 modules Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

Angle de détection	180 - 180
Type de capteur	Détecteur de présence

##### Éclairage

Sensibilité de la photocellule	4 - 400 lx
--------------------------------	------------

##### Réglages

Temporisation au déclenchement	1800 s
Temporisation à l'enclenchement	2 s

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Dimensions

Largeur	45 mm
Hauteur d'installation	1,20 - 1,20 m

##### Matière

Matériau	Polycarbonate (PC)
Finition	Satiné

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Distance de portée

Portée max. frontale	10 m
Largeur de portée max.	6 m

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui