



WS051

**Pohybový spínač 90-180°, bílá**

**Technické vlastnosti**

**Detekce**

Typ senzoru	Detektor přítomnosti
Úhel záběru	180 - 180

**Osvětlení**

Citlivost fotočlánku	4 - 400 lx
----------------------	------------

**Nastavení**

Doba zpoždění vypnutí	1800 s
Doba zpoždění zapnutí	2 s

**Frekvence**

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Rozměry**

Šířka	45 mm
Instalační výška	1,20 - 1,20 m

**Materiál**

Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrchová úprava	Hedvábně matný

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Dosahová vzdálenost**

Maximální rozsah přenosu čelně	10 m
Maximální dosah přenosu do strany	6 m

**Udržitelnost**

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano