



XEVIK22T2

witty solar 7kW 1F RFID

**Características técnicas**

**Potência**

Potência por ponto de carregamento	7 kW
Potência de carregamento	1,38 - 7,36 kW

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Alimentação**

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	32 A
------------------	------

**Conetividade**

Número de pontos de carregamento	1
----------------------------------	---

**Funções**

Com gestão de carga	Sim
---------------------	-----

**Equipamento**

Número de tomadas domésticas	0
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Tipo 2S
------------------------	---------

**Dimensões**

Dimensões	553.50 x 237 mm
Altura	553,50 mm
Largura	237 mm
Profundidade	173 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK10

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
------------------------------	-------------

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

**Materiais**

Material	Plástico
----------	----------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----