



EE648

**Projecteur LED 30 W, noir**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Avec capteur de lumière	Non
-------------------------	-----

**Commandes et indicateurs**

Utilisable avec détecteur de mouvement	Non
--	-----

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
-----------------------------	-----

**Éclairage**

Température de couleur	4000 - 4000 K
------------------------	---------------

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Equipement**

Réglable	Oui
----------	-----

**Eléments fournis**

Ampoule fournie	Oui
-----------------	-----

**Dimensions**

Longueur	226 mm
Largeur	136 mm
Hauteur	141 mm

**Éclairage**

Flux lumineux	3000 lm
---------------	---------

**Matière**

Matériau	Plastique
----------	-----------

**Éclairage**

Nombre de lampes	30
------------------	----

**Matière**

Code RAL	9011
----------	------

**Puissance**

Puissance nominale du système	30 W
-------------------------------	------

**Raccordement**

Pour câblage traversant	Oui
-------------------------	-----

**Installation, montage**

Approprié pour un montage mural	Oui
---------------------------------	-----

**Tension**

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----