



EE642

LED reflektor sa senzorom pokreta 140° IP55, 12W 1200 lumena, crni

Tehničke karakteristike

Detekcija

Sa svjetlosnim senzorom Da

Kontrole i indikatori

Primjenjivo sa senzorom pokreta Da

Instalacija, montaža

Moguća montaža na strop Ne

Rasvjeta

Boja temperature 4000 - 4000 (unece.unit.KEL)

Sigurnost

Otpornost na udarce IK Otprornost na udarce IK IK04

Oprema

Podesivo Da

Opseg isporuke

Svjetiljka dolazi uz komplet Da

Dimenzije

Dužina 100 mm

Širina 127 mm

Visina 140 mm

Rasvjeta

Lumen 1200 lm

Materijali

Materijal Plastika

Rasvjeta

Broj svjetiljki/lampi 12

Materijali

RAL kod 9011

Snaga

Nazivni napon sistema 12 W

Veza

Prikladno za prolazno ožičenje Da

Instalacija, montaža

Prikladno za montažu na zid Da

Napon

Vrsta napajanja AC

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da