Scheda tecnica del prodotto
EE643



EE643

Proiettore Led 20W 2000 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S – 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Caratteristiche tecniche

Rilevazione	
Con sensore di luminosità	Sì
Controlli e indicatori	
Utilizzabile con sensore di movimento	Sì
Installazione, montaggio	
Possibilità di montaggio a soffitto	No
Illuminazione	
Temperatura di colore K	4000 - 4000 K
Protezione	
Resistenza agli urti IK	IK04
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Equipaggiamento	
Regolabile	Sì
Dotazione	
Lampada inclusa	Sì
Serie	
Lunghezza	164 mm
Larghezza	127 mm
Altezza	140 mm
Illuminazione	
Lumen	2000 lm
Materiali	
Materiale	Plastica
Illuminazione	
Numero di lampade	20
Materiali	
Codice RAL	9011
Potenza	
Sistema di potenza nominale	20 W
Connessione	
Adatto per cablaggio passante	Sì
Installazione, montaggio	
Adatto per montaggio a parete	Sì
Condizioni di impiego	
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì