



EE644

Proiettore Led 30W 3000 Lm + Ir 140° Nero - Reg. 5S - 15Min - Da 5 A 1000 Lux

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Con sensore di luminosità

Si

Controlli e indicatori

Utilizzabile con sensore di movimento

Si

Installazione, montaggio

Possibilità di montaggio a soffitto

No

Illuminazione

Temperatura di colore K

4000 - 4000 K

Protezione

Resistenza agli urti IK

IK04

Equipaggiamento

Regolabile

Si

Dotazione

Lampada inclusa

Si

Serie

Lunghezza

226 mm

Larghezza

156 mm

Altezza

141 mm

Illuminazione

Lumen

3000 lm

Materiali

Materiale

Plastica

Illuminazione

Numero di lampade

30

Materiali

Codice RAL

9011

Potenza

Sistema di potenza nominale

30 W

Connessione

Adatto per cablaggio passante

Si

Installazione, montaggio

Adatto per montaggio a parete

Si

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si