



EE641

Projecteur LED 8 W avec détecteur de mouvement, noir

Caractéristiques techniques

Détection

Avec capteur de lumière

Oui

Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement

Oui

Installation, montage

Montage au plafond possible

Non

Éclairage

Température de couleur

4000 - 4000 K

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK04

Equipement

Réglable

Oui

Eléments fournis

Ampoule fournie

Oui

Dimensions

Longueur

100 mm

Largeur

127 mm

Hauteur

140 mm

Éclairage

Flux lumineux

700 lm

Matière

Matériau

Plastique

Éclairage

Nombre de lampes

8

Matière

Code RAL

9011

Puissance

Puissance nominale du système

8 W

Raccordement

Pour câblage traversant

Oui

Installation, montage

Approprié pour un montage mural

Oui

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui