



EE635

**Projecteur LED 8 W, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Avec capteur de lumière Non

**Commandes et indicateurs**

Utilisable avec détecteur de mouvement Non

**Installation, montage**

Montage au plafond possible Non

**Éclairage**

Température de couleur 4000 - 4000 K

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK04

Classe de protection (IP) IP55

**Équipement**

Réglable Oui

**Éléments fournis**

Ampoule fournie Oui

**Dimensions**

Longueur 100 mm

Largeur 107 mm

Hauteur 140 mm

**Éclairage**

Flux lumineux 700 lm

**Matière**

Matériau Plastique

**Éclairage**

Nombre de lampes 8

**Matière**

Code RAL 9010

**Puissance**

Puissance nominale du système 8 W

**Raccordement**

Pour câblage traversant Oui

**Installation, montage**

Approprié pour un montage mural Oui

**Tension**

Type de tension d'alimentation AC

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui