




EZD100



**Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC**

### Technické vlastnosti

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota             | -25 - 55 °C |
| Skladovací/přepravní teplota | -25 - 70 °C |

#### Připojení

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Počet kontaktů             | 1                         |
| Typ kontaktu               | 1x přepínač               |

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 87 mm    |
| Šířka   | 17,50 mm |
| Hloubka | 65 mm    |

#### Elektrický proud

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 | 8 A |
|---------------------------------------|-----|

#### Vybavení

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Počet kontaktů NC | 0   |
| Počet kontaktů NO | 1   |
| Zpoždění vypnutí  | Ne  |
| Zpoždění zapnutí  | Ano |

#### Nastavení

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Časové zpoždění | 50 ms - 100 h |
|-----------------|---------------|

#### Napětí

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Ovládací napětí pro 50 Hz             | 24 - 240 V |
| Ovládací napětí pro 60 Hz             | 24 - 240 V |
| Ovládací napětí U <sub>s</sub> pro DC | 24 - 240 V |
| Typ napájecího napětí                 | AC/DC      |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |