



EZD100



**ΡΕΛΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 24-240V AC/DC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 70 °C

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1x αλλαγή

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

**Διαστάσεις**

Ύψος	87 mm
Πλάτος	17,50 mm
Βάθος	65 mm

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC1	8 A
----------------------------	-----

**Εξοπλισμός**

Αριθμός επαφών NC	0
Αριθμός επαφών NO	1
Καθυστέρηση απενεργοποίησης	Όχι
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	Ναι

**Ρυθμίσεις**

Χρονική καθυστέρηση	50 ms - 100 h
---------------------	---------------

**Τάση**

Τάση εντολής για 50 Hz	24 - 240 V
Τάση εντολής για 60 Hz	24 - 240 V
Τάση εντολής Χρήση για DC	24 - 240 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι