



SPN040R

**Cart. recarga 40kA c/res. p/SPN240/440R**

**Características técnicas**

**Capacidade**

Número de módulos

1

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue

230 - 230 V

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1

275 V

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1

1,20 kV

**Intensidade de corrente**

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC61643

15 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

40 kA

**Dimensões**

Altura

45 mm

Largura

18 mm

Profundidade

45 mm

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

-40 - 55 °C

**Configuração da rede**

Tipo de rede

TN

TT

**Normas**

T2

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim