



SPN065N

Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrouachable avec réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1

255 V

Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11

1,50 kV

Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11

1,5 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643

40 kA

Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

65 kA

Dimensions

Hauteur

18 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

45 mm

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 55 °C

Schéma de réseau

Type de réseau

TN
TT

Normes

Classe d'exigence IEC 61643

T2

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage

5 - 5 Nm

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui