



SPN065N

Cartouche neutre 65KA 255V pour parafoudre débrochable avec réserve

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	255 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,50 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,5 kV

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	40 kA
Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA

Dimensions

Hauteur	18 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	45 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 55 °C
------------------------	-------------

Schéma de réseau

Type de réseau	TN TT
----------------	----------

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2
-----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	5 - 5 Nm
-------------------	----------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui