



SPA212

Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant choc (limp) L-N(PEN)/ N-PE	75 kA
------------------------------------	-------

Configuration du réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

Courant électrique

Sans courant de fuite	Oui
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	160 A

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Courant électrique

Courant tenue aux chocs limp (10/350 µs) selon IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	12.5 kA 25 kA
--	------------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection Up IEC61643-1	1.50 kV
Tension de service continue Uc selon IEC61643-1	264 V
Tension assignée d'emploi Ue	240 - 415 V
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11	1.5 kV

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	99.7 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	76.6 mm

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1 T2 T3
----------------------------	----------------

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 4.5 Nm
-------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2.5 - 25.0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2.5 - 35.0 mm ²
Contact de signal Sections de connexion	0.2 - 25.0 mm ²

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui